

**NOTAS:**

- 1-En caso de derivación con cable multipolar se utilizara rack MN 482 con aislador MN 17.
- 2-Las dimensiones de las cajas para los tableros podrán ser modificadas previa aprobación por parte de EDESTE.

FECHA DE EMISIÓN: Febrero del 2015

REEMPLAZA A PLANO N°:


LO ANULA: PLANO N°:

PLANO N° 00176-2

ESCALA 1:15

CONSTA DE 1 HOJAS

HOJA 1



PILASTRA DE HORMIGON ARMADO.  
CONEXIÓN TRIFÁSICA, AÉREA, CON SALIDA  
SUBTERRANEA.